

PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 213-219 mm OD, 3/4" Gjenger, 38 mm

KATALOGNUMMER

PXN219S6

FUNKSJONER

Inkluderer kombimutter (han/hun)

Slitesterk



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 577770

Mutter inkludert: Ja

Materiale: Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)

Ytre diameter (OD): 213 - 219 mm

Rørstørrelse: 8"

NB/DN: 200

Stangstørrelse (RS): M12

Gewinde (G): 3/4"



Bredde (W): 38 mm

Tykkelse (T): 2.5 mm

Skruediameter (Sc): 8

Skruelengde (L): 30mm

Statisk belastning: 3500N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

