

Hurtigkobling profilmutter, M12 Stag



KATALOGNUMMER

QSNM12EG

FUNKSJONER

Sørger for hurtig standard tilkobling mellom gjenget bolt og utstyr til kanalskinne

Ferdig påmontert glidemutter klar til bruk, direkte fra pakken

Springfjær holder påmontert utstyr på plass inntil tilstramming er utført

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 592930

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Stangstørrelse (RS): 12

A: 8 mm

B.: 4 mm

C.: 41 mm




Statisk belastning 1 (F1): 4400N

Statisk belastning 2 (F2): 4700N

Statisk belastning 3 (F3): 4900N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statisk belastning 1 representerer 1.5 mm kanalskinne tykkelse. Statisk belastning 2 representerer 2.0 mm kanalskinne tykkelse. Statisk belastning 3, representerer 2.5 mm kanalskinne tykkelse.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

