


RS Tilbakeslags sikker Klips, 266,7 mm

KATALOGNUMMER

RS10



The nVent CADDY RS Retrofit Retainer Strap is designed to assist in the securement of beam clamps and other flanges to metal structures. Due to the post-installation function, the RS Retrofit Retainer Strap can be added to pre-existing hanging systems without dismantling any clamps or threaded rods already in place. With a teardrop-shaped opening to lock onto the rod, contractors can be confident that components will not shift during installation and will retain their integrity even in the case of a seismic event.

FUNKSJONER

Brukervennlig for både nye og eksisterende prosjekter

Kan bli montert uten å demontere opphengte system og/eller fjerne fastspenningen

Kompatibelt med øvrig CADDY standard bjelkeklammer og kan bli sikret til enten settskruen eller til gjenget bolt

Store tåreformede hull, muliggjør bruk av mange gjengestav diametere, og sparer ca 50 % vekt

Konisk kant på tåreformat åpning inn mot gjengestav, eliminerer feilmontasjer

Sørger for sikker montasje i jordskjelv soner, og retter seg etter NFPA kravspesifikasjoner



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 590252

Materiale: Stål

Overflate: Forhåndsgalvanisert

Lengde (L): 266.7mm

Bredde (W): 44.5 mm

Tykkelse (T): 1.5 mm

Stangstørrelse (RS): M10;M12;M16;M20


Hullstørrelse (HS): 28.6 mm

A: 82.3 mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Legg til 50,8 mm til bredden av flensen for å bestemme nødvendig minimumslengde på båndet.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/ENDDT

