

SBMK hann-hann kompresjonsisolator, 40 mm dia, M10 Stag

KATALOGNUMMER

SBMKM10



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 588630



Materiale: Stål;EPDM-SBR-gummi

Overflate: Elektrogalvanisert

Diameter (Ø): 40 mm

Stangstørrelse (RS): M10

Statisk belastning: 600N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

