

SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 19 mm isolasjon, 60 mm ytre diameter, 2" rør, 50 DN



KATALOGNUMMER

SCLI19I0060

FUNKSJONER

Formontert med toskrues rørklemme i stål

Brannklassifisering B2 i følge DIN 4102-1

Brannklassifisering M1 i følge NFP 92-501

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 580360

Isolasjonstykkelse: 19 mm

Materiale: Stål;Polyisocyanurat

Overflate: Elektrogalvanisert

Tetthet: 80 kg/m³

Komprimeringskraft: 520 kPa @ 23 °C

Varmeledningsevne: 0.03 W/m-K @ 10 °C

Temperatur: -40 to 90 °C



Ytre diameter (OD): 60 mm

Rørstørrelse: 2" Min

NB/DN: 50

Stangstørrelse (RS): M8;M10

B.: 50 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

