

Sett for bjelkefeste

KATALOGNUMMER

SLBM12

FUNKSJONER

For installasjoner hvor kabelen ikke kan vikles rundt stålbjelken

Kan støtte to kabelsystemer ved hjelp av en øyemutter som ankerpunkt

Settet inkluderer bjelkeklemmer og øyemuttere

Montasje på topp- eller bunn-flens av stålprofiler eller andre bærebjelker



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 196852

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert;Varmegalvanisert

Flenstykkelse (FT): 10 - 20 mm

Stangstørrelse (RS): 12


Statisk belastning 1 (F1): 400N

Statisk belastning 2 (F2): 700N

Statisk belastning 3 (F3): 800N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statisk belastning 1 representerer en punktblastning på midten av ledningsinstallasjonen. Statisk belastning 2 representerer en belastning fordelt på to- eller tre punkter på ledningsinstallasjonen. Statisk belastning 3 representerer en belastning fordelt på fire- eller flere punkter på ledningsinstallasjonen.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

