

# nVent CADDY Speed Link LD med krok, S304, 1,5 mm Vaier, 5 m lengde



## KATALOGNUMMER

**SLD15L5S**

## FUNKSJONER

Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endebeslag for krok

Hektes på en rekke nVent CADDY-festemidler

Fester til byggverk eller gjenstand ved å føre den rundt og hekte den på stålvaieren

Enkel å fjerne for anvendelser som krever vedlikehold

Smekklås gir en sikker forbindelse

Før kabelen inn gjennom hullet og bruk krokens bunn som en endestopper



## PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 195940

Materiale: Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)

Sikkerhetsfaktor for statisk belastning: 5:01

Diameter for kabeltråd: 1.5 mm

Lengde på kabeltråd: 5m

A: 58.4 mm

B.: 22.9 mm

C.: 6.4 mm



Statisk belastning: 195N

Høyde (H): 19 mm

Bredde (W): 12.7 mm

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Stålwire og forankring-kroker samt øvrig tilbehør montert på forhånd, laget av rustfritt stål, kvalitet 316 (1.4401).



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

