

nVent CADDY Speed Link SLK med veksel, 1,5 mm Vaier, 10 m lengde



KATALOGNUMMER

SLK15L10T

FUNKSJONER

Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert vippeanker

Festes til klaringshull i en rekke byggverk eller hengende enheter

Ideell for å støtte lysarmaturer

Også tilgjengelig med Y-vippeanker



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 196526

Materiale: Stål;Sinklegering;Polypropylen

Overflate: Elektrogalvanisert

Sikkerhetsfaktor for statisk belastning: 5:01

Samsvarer med: SMACNA HVAC-DCS

Diameter for kabeltråd: 1.5 mm

Lengde på kabeltråd: 10m

A: 39 mm

B.: 5 mm

Statisk belastning: 195N


Høyde (H): 55 mm

Bredde (W): 19 mm

Tykkelse (T): 12.5 mm

Vinkel (a): 90 ° Max

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/ENDDT

