

nVent CADDY Speed Link SLK with Nail Gun Bracket, 1.5 mm Wire, 2 m Length



KATALOGNUMMER

SLK15L2GBSF

FUNKSJONER

Komplett system inkluderer wire, hulltaking system og spikermaskin påmontert konsoll, for betong

Klips montert på munnsykke på gass eller batteri-drevet spikermaskin, muliggjør håndfri installasjon på konstruksjoner, og fra gulv-nivå å anvende forlenger

Vinkelbrakett med lengre ben for verktøyklaring

Festes raskt og enkelt på betong-, stål- eller komposittmetalldekker

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 197812

Materiale: Stål;Sinklegering;Polypropylen;Nylon

Overflate: Elektrogalvanisert

Sikkerhetsfaktor for statisk belastning: 5:01

Samsvarer med: SMACNA HVAC-DCS

Diameter for kabeltråd: 1.5 mm

Lengde på kabeltråd: 2m

A: 38 mm

B.: 25.5 mm

Statisk belastning: 195N

Høyde (H): 55 mm

Bredde (W): 19 mm

Tykkelse (T): 12.5 mm


Vinkel (a): 90 ° Max

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statisk belastning representerer den statiske belastning av Spikermaskinens mellomleggs montasje. Spør en rådgiver av Spiker maskin leverandør hvordan evaluere statisk belastningskrav av spiker for bruk i ulik betong.

Spikermaskinens mellomlegg/pakning, er forenlig med BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 eller likevedige spikere.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

