

nVent CADDY Speed Link SLK med Løkke, 1,5 mm Vaier, 2 m lengde



KATALOGNUMMER

SLK15L2LPR2

FUNKSJONER

Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert løkkeendebeslag

Enkel og fleksibel løsning som festes til bygningskonstruksjoner

Stålvaiere går rundt strukturen og gjennom løkken for rask installasjon

Ideell for festing på takåser, bjelker eller andre konstruksjonselementer

Fungerer godt i trange eller lukkede rom

Løkken festes direkte på røret, kanalsystemet eller andre hengende montasjer



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 196629

Materiale: Stål;Polypropylen;Sinklegering

Overflate: Elektrogalvanisert

Sikkerhetsfaktor for statisk belastning: 5:01

Diameter for kabeltråd: 1.5 mm

Samsvarer med: SMACNA HVAC-DCS

Lengde på kabeltråd: 2m

Lengde (L): 101.6mm


Høyde (H): 55 mm

Bredde (W): 19 mm

Tykkelse (T): 12.5 mm

Vinkel (a): 90 ° Max

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

