

nVent CADDY Speed Link SLK-kabel med vaierklemme, 2 mm Vaier, 2 m lengde

KATALOGNUMMER

SLK2L2DW6

FUNKSJONER

Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endetilkobling med vaierklemme for kabel

Kan brukes til å henge installasjoner fra kabel eller fungere som en mellomstøtte for å redusere nedheng og spenning

Festes lett på en kabel og låses på plass når den lukkes

Verktøyfri klemme kan lukkes for hånd på kabelvaieren



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 196837

Materiale: Stål;Spring Stål;Polypropylen;Sinklegering

Overflate: Elektrogalvanisert;NVent CADDY-armering

Sikkerhetsfaktor for statisk belastning: 5:01

Diameter for kabeltråd: 2 mm

Lengde på kabeltråd: 2m

A: 70 mm

B.: 20 mm

C.: 25 mm

Diameter (Ø): 6 mm

Høyde (H): 55 mm

Bredde (W): 19 mm

Tykkelse (T): 12.5 mm

Vinkel (a): 90 ° Max

Statisk belastning: 440N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

