

nVent CADDY Speed Link SLK med krok, 2 mm Vaier, 2 m lengde



KATALOGNUMMER

SLK2L2R2

FUNKSJONER

Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endebeslag for krok

Hektes på en rekke nVent CADDY-festemidler

Fester til byggverk eller gjenstand ved å føre den rundt og hekte den på stålvaieren

Enkel å fjerne for anvendelser som krever vedlikehold

Smekklås gir en sikker forbindelse

Før kabelen inn gjennom hullet og bruk krokens bunn som en endestopper

Også tilgjengelig med Y-krok



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 196619

Materiale: Stål;Polypropylen;Sinklegering

Overflate: Elektrogalvanisert

Sikkerhetsfaktor for statisk belastning: 5:01

Diameter for kabeltråd: 2 mm

Samsvarer med: SMACNA HVAC-DCS

Lengde på kabeltråd: 2m

A: 57 mm

B.: 22 mm

C.: 5.5 mm

Høyde (H): 55 mm


Bredde (W): 19 mm

Tykkelse (T): 12.5 mm

Vinkel (a): 90 ° Max

Statisk belastning: 440N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/ENDDT

