

nVent CADDY Speed Link SLK med boltanker, 2 mm Vaier, 3 m lengde



KATALOGNUMMER

SLK2L3WA6

FUNKSJONER

Komplett system inkluderer vaier, låsemekanisme og boltanker fra fischerwerke GmbH & Co. KG

Festes raskt og enkelt til opp-sprukket og ikke opp-sprukket betong

Ingen spesielle verktøy er nødvendig

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH & Co. KG

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 196735

Materiale: Stål;Polypropylen;Sinklegering

Overflate: Elektrogalvanisert

Sikkerhetsfaktor for statisk belastning: 5:01

Diameter for kabeltråd: 2 mm

Lengde på kabeltråd: 3m

Lengde (L): 54mm

Høyde (H): 55 mm

Bredde (W): 19 mm

Tykkelse (T): 12.5 mm




Vinkel (a): 90 ° Max

Statisk belastning: 300N

Borekronediameter: 6mm

Borehulldybde: 31mm

Kapslingsdybde: 25 mm Min



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

