

nVent CADDY Speed Link Catenary-sett, 5 m lengde

KATALOGNUMMER

SLK6L5

FUNKSJONER

Settet inkluderer en forhåndskuttet, utkoblet kabel for å unngå frysning, en forhåndsmontert endekobling og en verktøyfri låseenhet for å spare installasjonstid

Festes til byggverk eller ved å føre den rundt og hekte den på stålvaieren

Endekoblingen festes enkelt til øyemutteren

Smekklås gir en sikker forbindelse



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 196800

Materiale: Stål;Sinklegering;Polypropylen

Overflate: Elektrogalvanisert;Varmegalvanisert

Diameter for kabeltråd: 6 mm

Lengde på kabeltråd: 5m

A: 75 mm

B.: 40 mm

C.: 15 mm

Høyde (H): 108 mm

Bredde (W): 41 mm

Tykkelse (T): 30 mm

Vinkel (a): 60 ° Max

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER


Lengden på stålvaieren måles fra enden av stålvaieren til kroksiden på slagverktøyet.

Statisk belastning 1 representerer en punktbelastning på midten av ledningsinstallasjonen. Statisk belastning 2 representerer en belastning fordelt på to- eller tre punkter på ledningsinstallasjonen. Statisk belastning 3 representerer en belastning fordelt på fire- eller flere punkter på ledningsinstallasjonen.

Oppheng av stålwire, må bli forspent med bruk av spesielt verktøy for bæreline stramming.

Montert horisontal		
Forspent	1,000 N	450 N
Statisk belastning 1 (F1)	490 N	590 N
Statisk belastning 2 (F2)	880 N	1080 N
Statisk belastning 3 (F3)	980 N	1180 N
Montert vertikal		
Statisk belastning 4 (F4)	4,440 N	

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

