

nVent CADDY Speed Link SLS with Decking Hook, 2 mm Wire, 3 m Length

KATALOGNUMMER

SLS2L3DH



FUNKSJONER

Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endebeslag for takfestekrok

Festes raskt og enkelt på hule metalldekker

Fjærbelastet ende smekker inn i dekehullet og låses på plass

Innovativ design hjelper med å beskytte vaieren mot skarpe kanter i dekehullet og reduserer dermed risikoen for skade på vaieren

Bruk kun fingrene for tilstramming av mutter, sikrer låsemekanismen i riktig posisjon, uten bruk av verktøy

Installeres i monteringsprofiler uten behov for bruk av fingre eller verktøy i profilen



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 196753

Materiale: Stål;Sinklegering;Polypropylen

Overflate: Elektrogalvanisert

Sikkerhetsfaktor for statisk belastning: 5:01

Samsvarer med: SMACNA HVAC-DCS

Diameter for kabeltråd: 2 mm

Lengde på kabeltråd: 3m

Tykkelse på takets dekkplate: 1.5 mm Max

A: 9.2 mm

Hullstørrelse 1 (HS1): 8 mm

Statisk belastning: 270N

Gjengestørrelse (TS): M8

Høyde 1 (H1): 53mm

Høyde 2 (H2): 46.5mm

Bredde (W): 16 mm

Tykkelse (T): 4 mm Max

Hullstørrelse 2 (HS2): 8 - 10 mm

Sporstørrelse (SS): 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER



2 mm låsemekanisme er i samsvar med C-Channel type E0 og E0L.



Total belastning per stålwire dimensjon på en fler-fagverk må ikke overstige statisk belastning.

Belastningsindeksen er kun anvendbar dersom bæreelementets (ståldekket) bæreevne er tilstrekkelig.

Sjekk med dekkprodusenten angående anbefalt belastningskapasitet.

DIAGRAMMER





ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

