

nVent CADDY Speed Link SLS Låsemekanisme, 3 mm Vaier

KATALOGNUMMER

SLS3C50



FUNKSJONER

Enkel sylinder låse-enhet muliggjør hurtig formontasje mot profiler og braketter

Trykk-på mutteren gir hurtig og sikker montasje mot profiler og braketter, og holder låsemekanismen i riktig posisjon, og letter installasjonen

Bruk kun fingrene for tilstramming av mutter, sikrer låsemekanismen i riktig posisjon, uten bruk av verktøy

Installeres i monteringsprofiler uten behov for bruk av fingre eller verktøy i profilen

Trykk-på mutteren, som da fører stålwiren inn i låsemekanismen, og gir stabilitet i montasjen

Installasjoner der profilen har åpningen oppover eller ned angir bedre fleksibilitet ved montasjen



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 196740

Materiale: Stål;Polypropylen;Sinklegering

Diameter for kabeltråd: 3 mm

Gjengestørrelse (TS): M12

Høyde 1 (H1): 53mm

Høyde 2 (H2): 46.5mm

Bredde (W): 20 mm

Tykkelse (T): 6 mm Max

Hullstørrelse (HS): 12 - 14 mm

Sporstørrelse (SS): 12 x 10 mm - 12 x 14 mm



YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

2 mm låsemekanisme er i samsvar med C-Channel type E0 og E0L.

3 mm låsemekanisme er i samsvar med C-Channel type E1, E2, E2L, E3, E4, E5, Profil Kanal type C, Profil Kanal type A, Slisset, Profil Kanal.

Låseenheter skal kun brukes med nVent CADDY Speed Link-vaiersneller og tilbehør med samme angitte stålvaierdiameter som låseenhetene. Må ikke brukes med andre ledninger.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/CADDY

