

nVent CADDY Speed Link SLS Med krok, 3 mm Vaier, 3 m lengde

KATALOGNUMMER

SLS3L3

FUNKSJONER

Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endebslag for krok

Hektes på en rekke nVent CADDY-festemidler

Fester til byggverk eller gjenstand ved å føre den rundt og hekte den på stålvaieren

Enkel å fjerne for anvendelser som krever vedlikehold

Smekklås gir en sikker forbindelse

Før kabelen inn gjennom hullet og bruk krokens bunn som en endestopper

Bruk kun fingrene for tilstramming av mutter, sikrer låsemekanismen i riktig posisjon, uten bruk av verktøy

Installeres i monteringsprofiler uten behov for bruk av fingre eller verktøy i profilen



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 196749

Materiale: Stål;Sinklegering;Polypropylen

Overflate: Elektrogalvanisert

Sikkerhetsfaktor for statisk belastning: 5:01

Samsvarer med: SMACNA HVAC-DCS

Diameter for kabeltråd: 3 mm

Lengde på kabeltråd: 3m

A: 57.6 mm

B.: 23.2 mm

C.: 6.1 mm

Høyde 1 (H1): 53mm

Høyde 2 (H2): 46.5mm

Gjengestørrelse (TS): M12

Bredde (W): 20 mm

Hullstørrelse (HS): 12 - 14 mm

Sporstørrelse (SS): 12 x 10 mm - 12 x 14 mm

Tykkelse (T): 6 mm Max

Statisk belastning: 670N


YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

2 mm låsemekanisme er i samsvar med C-Channel type E0 og E0L.

3 mm låsemekanisme er i samsvar med C-Channel type E1, E2, E2L, E3, E4, E5, Profil Kanal type C, Profil Kanal type A, Slisset, Profil Kanal.

Total belastning per stålwire dimensjon på en fler-fagverk må ikke overstige statisk belastning.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

