


Svivel tilkoblingsenhet vinkelbrakett for profiltype A, EG



KATALOGNUMMER

SNAEG

FUNKSJONER

Egnet for skrå vegger og tak

To bolter og muttere er inkludert

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 311905

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Høyde (H): 150 mm

Lengde (L): 106mm



Tykkelse (T): 3 mm

Diameter (Ø): 11 mm

A: 42 mm

B.: 11 mm

C.: 20 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

