

M10 delt mutter for rask installasjon på gjengestang



KATALOGNUMMER

SNM10

FUNKSJONER

Muliggjør sidemontering av mutter på gjengestang

Reduserer behovet for gjenger sammenlignet med standard mutre og skiver

Ideell for ombyggingsprosjekter, som f.eks. trapesinstallasjoner, hvor demontering av festesystemet ikke er ønskelig

Fungerer med lett skadde gjenger og mindre grater på gjengestaget

Reduserer installasjonstiden med opptil 50 %



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 390007

Materiale: Stål



Overflate: Elektrogalvanisert

Stangstørrelse (RS): 10

Høyde (H): 19mm

HEX-bredde (W): 19 mm

Statisk belastning: 6000N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

