

SNSW flensmutter, M10 Stag, 42,4 mm dia

KATALOGNUMMER

SNSWM10

FUNKSJONER

Ideell for ombyggingsprosjekter, som f.eks. trapesinstallasjoner, hvor demontering av festesystemet ikke er ønskelig


Brukes som en stopper ved installasjon av nVent CADDY Rod Lock-montasjer

Kan enkelt installeres, fjernes og repositioneres hvor som helst på gjengestaget

Klar til å brukes rett ut av esken og fjerner mange standard festemidler

Fungerer som en kombinasjon av en sekskantmutter og skive

Skiven er bred nok til å fungere med standard monterings Skinner



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 390102

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Sikkerhetsfaktor for statisk belastning: 3:01

Stangstørrelse (RS): 10

Diameter (Ø): 42.4 mm

Høyde (H): 20mm



Størrelse på skrunøkkel: 20 mm.

Flenstykkelse (FT): 6.5 mm

Statisk belastning: 1557N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Kun for bruk på blanke og elektrogalvaniserte deler.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

