

# SOSR stand off stropper to hull til CPVC rør, 3/4" Rør, 20 DN



## KATALOGNUMMER

**SOSR075**

## FUNKSJONER

Med konisk utvidede kanter for å beskytte rør

Klassifisert for bruk med CPVC-sprinklerrør

Posisjonerer røret 1-1/2" (38 mm) fra monteringsflaten slik at det ikke er behov for å bruke avstandsstykker i tre

Kan monteres i både vertikal og horisontal stilling på betong, stål og treverk

Tilfredsstiller det strenge kravet til oppadgående støt i UL® 203

UL®-oppført som både oppheng og rørholder

I samsvar med kravene for statisk belastning i NFPA® 13

Inkluderer monteringssskruer

Kan brukes med 3TW støttemutter på installasjoner med bærebjelker i trekompositt



## PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 597805

Materiale: Stål

Overflate: Forhåndsgalvanisert

Rørstørrelse: 3/4"

NB/DN: 20

Hullstørrelse (HS): 5.1 mm

A: 68 mm



B.: 92 mm

C.: 25.4 mm

Tykkelse (T): 1.3 mm

Avstand til oppheng: 1.65 m Max

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

[nVent.com/ENDDT](http://nVent.com/ENDDT)

