

Profilmutter med fjær, kanaltype A, Stål, HD, M12 Stag, 8 mm



KATALOGNUMMER

SPRAM12HD

FUNKSJONER

Brukes til å lage metallrammer med nVent CADDY Eristrut-kanaler

Fjæren sørger for enkel installasjon

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 315110

Materiale: Stål

Overflate: Varmegalvanisert



Sikkerhetsfaktor for statisk belastning: 3:01

Stangstørrelse (RS): 12

Tykkelse (T): 8 mm

Dreiemoment (TQ): 55 N·m

Uttreksstyrke			
Delenummer	Kanaltykkelse		
	2,5 mm	2 mm	1,5 mm
SPRAM6xx	2000 N	2000 N	2000 N
SPRAM8xx	3330 N	3330 N	3330 N
SPRAM10xx	4890 N	4440 N	4440 N
SPRAM12xx	4890 N	4660 N	4440 N
SPRAM12Txx	5670 N	5050 N	4440 N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

