

# Profilmutter med fjær, kanaltype C, stål, HD, M6 stag



## KATALOGNUMMER

**SPRCM6HD**

## FUNKSJONER

Brukes til å lage metallrammer med nVent CADDY Eri strut-kanaler

Fjæren sørger for enkel installasjon

## PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 315040

Materiale: Stål

Overflate: Varmegalvanisert



Sikkerhetsfaktor for statisk belastning: 3:01

Stangstørrelse (RS): 6

Tykkelse (T): 6 mm

Dreiemoment (TQ): 12 N·m

| Uttreksstyrke |               |        |        |
|---------------|---------------|--------|--------|
| Delenummer    | Kanaltykkelse |        |        |
|               | 2,5 mm        | 2 mm   | 1,5 mm |
| SPRCM6xx      | 2000 N        | 2000 N | 2000 N |
| SPRCM8xx      | 3330 N        | 3330 N | 3330 N |
| SPRCM10xx     | 4890 N        | 4440 N | 4440 N |
| SPRCM12xx     | 4890 N        | 4660 N | 4440 N |



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

