

Profil og ståltag bjelkeklammer, M10 Stag, 50 mm Maks Flens



KATALOGNUMMER

STCB10M

FUNKSJONER

Flerfunksjonell bjelkeklamme som passer for monteringsskinner eller gjengestag

Bolt er inkludert

Krever installasjon i par

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 181580

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert



Avstivertype: A (41 x 41 mm); CC (41 x 41 mm)

Stangstørrelse (RS): 10

Flenstykkelse (FT): 50 mm Max

A: 71 mm

Statisk belastning: 1350N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

