

Profil-til-profil-kobling



KATALOGNUMMER

STS

FUNKSJONER

Består av to halve støpedeler, mutter og bolt

Muliggjør bolting av to monteringsskiner rygg-mot-rygg gjennom sporene

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 315450

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

A: 32 mm

B.: 25 mm

C.: 12.7 mm



Dreiemoment (TQ): 7 N·m

Statisk belastning: 4900N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Minst to er nødvendig. Maksimal avstand er en fot (300 mm).

Minimum halv-slisset for dimensjoner 9/16" x 7/8" (14.3 x 22.2 mm).



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

