

Trapesoidal dekkhenger med fast mutter, M10 hull



KATALOGNUMMER

TBHKM10

FUNKSJONER

Krever separat gjennomgangsbolt og mutter

Bruk TDHP-perforeringsverktøy for hulling i dekket



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 597583

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Stangstørrelse (RS): 10

A: 97 mm



B.: 91,5 mm

C.: 25 mm

Tykkelse (T): 2,5 mm

Hullstørrelse 1 (HS1): 10,5 mm

Hullstørrelse 2 (HS2): 5 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

