

Trapesoidal dekkhenger med gjengede mutter, fjærstål, M10 hull



KATALOGNUMMER

TDHM10

FUNKSJONER

Enkel installasjon

Bruk TDHP-perforeringsverktøy for hulling i dekket



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 179950

Materiale: Fjærstål

Overflate: NVent CADDY-armering



Stangstørrelse (RS): 10

Hullstørrelse 1 (HS1): 6.8 mm

Hullstørrelse 2 (HS2): 14 mm

Hullstørrelse 3 (HS3): 10 1/2mm

D: 50 mm Max



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

