

Teleskop profilerstatning, modifisert, M10 Stag

KATALOGNUMMER

TSR1220R



FUNKSJONER

Sporede ender gjør det mulig å installere braketten med fire nVent CADDY SN-mutre på en gjengestag over en eksisterende trapes, noe som sparer entreprenøren tid og begrenser nedetid under bygging

Trekkes ut til ønsket lengde og låses på plass ved å trykke på plass en fjærbelastet holdeklips

Standard monteringsprofil som følger hele lengden av delen, slik at de fleste standardbeslag kan plasseres hvor som helst mellom stagene

Integrert linjal viser avstanden mellom opphengsstag i tommer og centimeter

Fester opptil sju 2" (50 DN) kabelrør, seks 2" (50 DN) vannfylte rør med 10' (3 m) avstand eller opptil 18" (450 mm) kabelrenne

Kabelrøret kan festes på topp og i bunn, noe som fjerner behovet for en dobbeltsidig monteringsskinne

Kabelrør og rør kan plasseres direkte på monteringsprofilen, noe som sparer vertikal plass i bygninger med begrenset plass for installasjon

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 366594

Materiale: Stål

Overflate: Forhåndsgalvanisert

Stangstørrelse (RS): 10

Tykkelse (T): 1 mm

A: 318 - 508 mm

B.: 356 - 546 mm

C.: 41 mm

D: 22.2 mm

E: 35 mm


Statisk belastning 1 (F1): 1330N

Statisk belastning 2 (F2): 880N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statisk belastningen 1 representerer en fordelt belastning for 12"-20" (300-500 mm) installasjoner og punktbelastning for 12"-16" (300-400 mm) installasjoner. Statisk belastning 2 representerer en punktbelastning for 16" - 20" (400-500 mm) installasjoner.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/CADDY

