

USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, EG, 155,6-162 mm OD



KATALOGNUMMER

USC159EG

FUNKSJONER

Består av to klemmer, mutter og bolt

Passer i den åpne siden av en monteringsskinne

I samsvar med Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (type 59)

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 712280

Materiale: Stål


Overflate: Elektrogalvanisert

Ytre diameter (OD): 155.6 - 162 mm

Bredde (W): 32 mm

Tykkelse (T): 3 mm

Statisk belastning: 4000N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

