

# USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, HD, 273–280 mm OD, 10" Rør, 250 DN



## KATALOGNUMMER

**USC277HD**

## FUNKSJONER

Består av to klemmer, mutter og bolt

Passer i den åpne siden av en monteringsskinne

I samsvar med Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (type 59)

## PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 712530

Materiale: Stål

Overflate: Varmegalvanisert

Ytre diameter (OD): 273 - 280 mm


Rørstørrelse: 10"

NB/DN: 250

Bredde (W): 32 mm

Tykkelse (T): 3 mm

Statisk belastning: 4000N



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

