

VF Serie C vinkel-flensklips, 1,5-6 mm Flens, 7,1 mm Hull




KATALOGNUMMER

VF14

FUNKSJONER

Muliggjør festing av nVent CADDY Speed Link-montasjer, vaier, S-kroker eller kjetting fra takåser og fagverksbjelker

Installeres fra gulvet med VAFT-verktøy og kabelrør



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 179850

Materiale: Fjærstål

Overflate: NVent CADDY-armering

Flenstykkelse (FT): 1.5 - 6 mm


A: 20 mm Min

B.: 80 mm

C.: 90 mm

Hullstørrelse (HS): 7.1 mm

Statisk belastning: 700N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

