

C-brakett til PEMSA trådkurv Brett, 365 mm



KATALOGNUMMER

WBT300CBRKT

FUNKSJONER

Enkel å bruke, hurtigkoblingsfunksjon

Ideell for tak, vegg- og kanalinstallasjoner

Tilgang med sidebelastning for kabelinstallasjon

Samsvar med IEC 61537 belastning og jording



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 820340

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert



Lengde 1 (L1): 137 mm

Lengde 2 (L2): 365 mm

Bredde (W): 54 mm

Høyde (H): 190 mm

Statisk belastning: 245N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

