

Hurtigsenterstøtte til PEMSA trådkurv Brett, M8–M10 hull

KATALOGNUMMER


WBTQCTRSPRTM10

FUNKSJONER

Ideell for brettbredder på opptil 200 mm

Tilgang med sidebelastning for kabelinstallasjon

Samsvar med IEC 61537 belastning og jording



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 820425

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert


Lengde (L): 59mm

Bredde (W): 35 mm

Høyde (H): 5 mm

Hullstørrelse (HS): 8 - 10 mm

Statisk belastning: 833N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

