


Profilbjelkeklips, stål, HDG, 16 mm maks. flense, 13 mm hull, m/skrue



KATALOGNUMMER

ZT605HD

FUNKSJONER

Bjelkeklips for fastklemming av skinnens åpne side på en bjelke

Passer for alle monteringsskinner

Krever installasjon i par

Strukturell festing på bjelker for å feste nVent CADDY Eristrut

FM®-spesifikasjon testet

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 313260

Materiale: Stål

Overflate: Varmegalvanisert

Flenstykkelse (FT): 16 mm Max

Hullstørrelse (HS): 13 mm

Lengde (L): 49mm

Tykkelse (T): 6 mm



Bredde (W): 40 mm

Statisk belastning: 2040N

Skrue inkludert: Ja

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Angitte belastninger er basert på installasjon med 1/2" (M12) deler og monteringsskinne type A.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

