

Intern profil bjelkeklemmer med bolt, Stål, HD, EG, M10 Skrue



KATALOGNUMMER

ZT606HDEG

FUNKSJONER

U-formet bøyle for fastklemming av baksiden av en monteringsskinne på en bjelke

Sekskantbolt er inkludert

Krever installasjon i par

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 313270

Materiale: Stål

Overflate: Varmegalvanisert;Elektrogalvanisert

Flenstykkelse (FT): 28 mm Max

Bredde (W): 30 mm



Skruediameter (Sc): 10

Statisk belastning: 2900N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statiske belastning er basert på ett par av profilklemmer.

Inkluder monteringsskinnens tykkelse ved beregning av flenstykkelse.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

