

U-formet vinkelbrakett for profil av type A, M10 Skrue

KATALOGNUMMER

ZU400

FUNKSJONER

Brukes til å lage metallrammer med nVent CADDY Eristrut-kanaler



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 313120

Materiale: Stål

Overflate: Varmegalvanisert

A: 136 mm

B.: 42 mm

C.: 41 mm



Hullstørrelse (HS): 14 mm

Tykkelse (T): 6 mm

Skrue inkludert: Ja

Skruediameter (Sc): 10

Skruelengde (L): 25mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

