

EM-M conduit/rør til flensklemme



FUNKSJONER

Fester kabelrør/rør eller kabler fra bjelkeflenser

Fjærlukket klips kan dreies 360°

Krever kun en hammer for installasjon



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Ytre diameter (OD)	Flenstykkelse (FT)
12EM58S1	179820	1341374	Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	8 - 14 mm
12EM912S1	179830	1341375	Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	14 - 20 mm
16EM1318	173745		Fjærstål	NVent CADDY-armering	23.4 - 35 mm	21 - 28 mm
16EM24	171740	1341358	Fjærstål	NVent CADDY-armering	23.4 - 35 mm	3 - 8 mm
16EM58	171490	1341359	Fjærstål	NVent CADDY-armering	23.4 - 35 mm	8 - 14 mm
16EM912	173570	1341360	Fjærstål	NVent CADDY-armering	23.4 - 35 mm	14 - 20 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Ytre diameter (OD)	Flenstykkelse (FT)
20EM24	171800	1341361	Fjærstål	NVent CADDY-armering	35 - 42 mm	3 - 8 mm
20EM58	171950	1341362	Fjærstål	NVent CADDY-armering	35 - 42 mm	8 - 14 mm
20EM912	173580	1341363	Fjærstål	NVent CADDY-armering	35 - 42 mm	14 - 20 mm
24EM24	171960	1341364	Fjærstål	NVent CADDY-armering	42 - 50 mm	3 - 8 mm
24EM58	171970	1341365	Fjærstål	NVent CADDY-armering	42 - 50 mm	8 - 14 mm
24EM912	173590	1341366	Fjærstål	NVent CADDY-armering	42 - 50 mm	14 - 20 mm
32EM24	173600	1341367	Fjærstål	NVent CADDY-armering	50 - 60 mm	3 - 8 mm
32EM58	173610	1341368	Fjærstål	NVent CADDY-armering	50 - 60 mm	8 - 14 mm
32EM912	173620	1341369	Fjærstål	NVent CADDY-armering	50 - 60 mm	14 - 20 mm
6EM58	171750	1341353	Fjærstål	NVent CADDY-armering	14 - 18 mm	8 - 14 mm
812EM1318	160075		Fjærstål	NVent CADDY-armering	18 - 30 mm	21 - 28 mm
812EM24	160120	1341355	Fjærstål	NVent CADDY-armering	18 - 30 mm	3 - 8 mm
812EM58	160130	1341356	Fjærstål	NVent CADDY-armering	18 - 30 mm	8 - 14 mm
812EM912	160140	1341357	Fjærstål	NVent CADDY-armering	18 - 30 mm	14 - 20 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Ytre diameter (OD)	Flenstykkelse (FT)
8EM24S1	179780	1341370	Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	3 - 8 mm
8EM58S1	179790	1341371	Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	8 - 14 mm
8EM912S1	179800	1341372	Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	14 - 20 mm

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning	Sertifiseringer
12EM58S1	179820	1341374	200N	
12EM912S1	179830	1341375	200N	
16EM1318	173745		330N	UL, cUL
16EM24	171740	1341358	330N	ITB
16EM58	171490	1341359	330N	ITB
16EM912	173570	1341360	330N	ITB
20EM24	171800	1341361	330N	ITB
20EM58	171950	1341362	330N	ITB
20EM912	173580	1341363	330N	ITB
24EM24	171960	1341364	330N	ITB
24EM58	171970	1341365	330N	ITB
24EM912	173590	1341366	330N	ITB
32EM24	173600	1341367	330N	ITB
32EM58	173610	1341368	330N	ITB
32EM912	173620	1341369	330N	ITB
6EM58	171750	1341353	330N	
812EM1318	160075		330N	cUL, UL
812EM24	160120	1341355	330N	ITB
812EM58	160130	1341356	330N	ITB
812EM912	160140	1341357	330N	ITB

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning	Sertifiseringer
8EM24S1	179780	1341370	200N	
8EM58S1	179790	1341371	200N	
8EM912S1	179800	1341372	200N	



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

