

EM-P-konduit til flensklemme



FUNKSJONER

Krever kun en hammer for installasjon

Tilgjengelig for EMT-, stive, IMT- og aluminiumskabelrør


Dreier 360°

Materiale: Fjærstål
Overflate: NVent CADDY-armering



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Ytre diameter (OD)	Flenstykkelse (FT)	Ultimat statisk belastning (F)	Sertifiseringer
12P24	175110	1319495	22 - 30 mm	3 - 8 mm	110N	
12P58	175120	1319496	22 - 30 mm	8 - 14 mm	110N	
12P912	175130	1319497	22 - 30 mm	14 - 20 mm	110N	
16P24	175140	1319498	30 - 35 mm	3 - 8 mm	110N	
16P58	175150	1319499	30 - 35 mm	8 - 14 mm	110N	
16P912	175160	1319500	30 - 35 mm	14 - 20 mm	110N	
8P24	172150	1319451	18 - 22 mm	3 - 8 mm	110N	ITB
8P58	172160	1319452	18 - 22 mm	8 - 14 mm	110N	ITB
8P912	175100	1319494	18 - 22 mm	14 - 20 mm	110N	ITB



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

