

Ess UH Sign holder system uten stropp



FUNKSJONER

Påsatt klips kan brukes med ESS ST-bånd for festing på rør

Komplett med plastdeksel, M8-mutter og to ekstra skruer med diameter på 4 mm (0,157")



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Skruediameter (Sc)	Høyde (H)
ESSUH	599501	3436011	Stål, Polykarbonat	Forhåndsgalvanisert	8	55 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Bredde (W)	A	B.
ESSUH	599501	3436011	105 mm	11 mm	36 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

