

Fleksibel plast Conduit og pipe Clamp



FUNKSJONER

Trykk-inn-installasjon av kabelrør

Fleksibel Klammer utforming, muliggjør montasje av ulike kabeldimensjoner med kun en Klammertype

Lav profiler tillater enkel montasje der det er mangel på plass

Ingen flammespredning i samsvar med IEC61386-25

Bestått 650°C gløde/varmtråd trådtest per EN 60695-2

Halogen Fri

UV-sikret

Halogenfri

UV-sikret


Halogen free

UV-stabilized

Compliance to AS3500

Withstands up to 40kg of extraction force

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

