

# Fleksibel plast Conduit Clamp med plugg



## FUNKSJONER

Trykk-inn-installasjon av kabelrør

Fleksibel Klammer utforming, muliggjør montasje av ulike kabeldimensjoner med kun en Klammertype

Verktøyfri push-in-installasjon etter at hullet er boret inn i betongen eller mursteinen

Lav profiler tillater enkel montasje der det er mangel på plass


Ingen flammespredning i samsvar med IEC61386-25

Bestått 650°C gløde/varmtråd trådtest per EN 60695-2

Halogen Fri

UV-sikret

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil,

skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

#### **Nord-Amerika**

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

#### **Europa**

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

