

Flat brakett med fire hull

FUNKSJONER

Brukes til å lage metallrammer med nVent CADDY Eristrutkanaler




SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	A	Hullstørrelse (HS)
ZE104	313040	1340571	Stål	Varmegalvanisert	168 mm	14
ZE104	387540	3535426	Stål	Varmegalvanisert	168 mm	14
ZE104S6	387542		Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		168 mm	14

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Tykkelse (T)	Skrue inkludert	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)
ZE104	313040	1340571	6	Ja	10	25mm
ZE104	387540	3535426	6	Nei		
ZE104S6	387542		6	Nei		



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

