


Fire hull flat tee plate

FUNKSJONER

Brukes til å lage metallrammer med nVent CADDY Eristrutkanaler



SPESIFIKASJONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnumm er	E- nummer	Materiale	Overflate	Hullstørrelse (HS)	Tykkelse (T)
ZE108	313080	1340575	Stål	Varmegalvanise rt	14 mm	6 mm
ZE108	387580	3535431	Stål	Varmegalvanise rt	14 mm	6 mm
ZE108S6	388701		Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		14 mm	6 mm
ZE108EG	387581			Elektrogalvanis ert	14 mm	6 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnumme r	E- nummer	A	B.	Skrue inkludert	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)
ZE108	313080	1340575	138 mm	90 mm	Ja	10 mm	25mm
ZE108	387580	3535431	138 mm	90 mm	Nei		

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	A	B.	Skrueinkludert	Skruediameter (Sc)	Skruelengde(L)
ZE108S6	388701		138 mm	90 mm	Nei		
ZE108EG	387581		135 mm	87.5 mm	Nei		

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/04DDT

