

# FPN Universal Anchor

## FUNKSJONER

Ekspansjonsplugg for tre- eller gipsskruer

For bruk i betong, murstein og lettbetong



**Materiale:** Nylon  
**Sikkerhetsfaktor for statisk belastning:** 5:01

## SPESIFIKASJONER

Table 1/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Skruediameter | Lengde | Borekronediameter | Borehulldybde |
|---------------|----------------|----------|---------------|--------|-------------------|---------------|
| FPN10         | 570730         | 1340239  | 6 - 8 mm      | 50mm   | 10mm              | 60mm          |
| FPN12         | 570740         | 1340240  | 8 - 10 mm     | 60mm   | 12mm              | 70mm          |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Statisk belastning 1 | Statisk belastning 2 | Statisk belastning 3 |
|---------------|----------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FPN10         | 570730         | 1340239  | 1500N                | 850N                 | 800N                 |
| FPN12         | 570740         | 1340240  | 1800N                | 950N                 | 800N                 |

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Se Statisk belastning 1 ved forankring i ikke-sprukket betong C20/25. Se Statisk belastning 2 ved forankring i massiv murstein Mz 20. Se Statisk belastning 3 ved forankring i massiv kalkstein KS 20.

Statiske belastninger beregnes ved hjelp av maksimal skruediameter.

## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

