

H-MSM conduit/rør til flensklekke, siderfeste



FUNKSJONER

Fester kabelrør/rør eller kabler fra bjelkeflenser

Fjærlukket klips kan dreies 360°

Krever kun en hammer for installasjon



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Ytre diameter (OD)	Flenstykkelse (FT)
12M24SMS1	179690	1319529	Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	3 - 8 mm
12M58SMS1	179700	1319530	Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	8 - 14 mm
16M24SM	173720	1319468	Fjærstål	NVent CADDY-armering	23.4 - 35 mm	3 - 8 mm
16M58SM	173730	1319469	Fjærstål	NVent CADDY-armering	23.4 - 35 mm	8 - 14 mm
16M912SM	173740	1319470	Fjærstål	NVent CADDY-armering	23.4 - 35 mm	14 - 20 mm
20M24SM	171720	1319448	Fjærstål	NVent CADDY-armering	35 - 42 mm	3 - 8 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Ytre diameter (OD)	Flenstykkelse (FT)
20M58SM	173770	1319471	Fjærstål	NVent CADDY-armering	35 - 42 mm	8 - 14 mm
20M912SM	173780	1319472	Fjærstål	NVent CADDY-armering	35 - 42 mm	14 - 20 mm
24M24SM	176690		Fjærstål	NVent CADDY-armering	42 - 50 mm	3 - 8 mm
24M58SM	173800	1319473	Fjærstål	NVent CADDY-armering	42 - 50 mm	8 - 14 mm
24M912SM	173810	1319474	Fjærstål	NVent CADDY-armering	42 - 50 mm	14 - 20 mm
32M24SM	173830		Fjærstål	NVent CADDY-armering	50 - 60 mm	3 - 8 mm
32M58SM	173840	1319475	Fjærstål	NVent CADDY-armering	50 - 60 mm	8 - 14 mm
6M24SM	173640	1341048	Fjærstål	NVent CADDY-armering	14 - 18 mm	3 - 8 mm
6M58SM	171980	1341049	Fjærstål	NVent CADDY-armering	14 - 18 mm	8 - 14 mm
6M912SM	173650	1341050	Fjærstål	NVent CADDY-armering	14 - 18 mm	14 - 20 mm
812M1318SM	160145		Fjærstål	NVent CADDY-armering	18 - 30 mm	21 - 28 mm
812M24SM	160050	1341051	Fjærstål	NVent CADDY-armering	18 - 30 mm	3 - 8 mm
812M58SM	160060	1341052	Fjærstål	NVent CADDY-armering	18 - 30 mm	8 - 14 mm
812M912SM	160070	1341053	Fjærstål	NVent CADDY-armering	18 - 30 mm	14 - 20 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Ytre diameter (OD)	Flenstykkelse (FT)
8M24SMS1	179650		Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	3 - 8 mm
8M912SMS1	179670		Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	14 - 20 mm


Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning	Sertifiseringer
12M24SMS1	179690	1319529	90N	
12M58SMS1	179700	1319530	90N	

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning	Sertifiseringer
16M24SM	173720	1319468	120N	UL, cUL
16M58SM	173730	1319469	120N	cUL, UL
16M912SM	173740	1319470	120N	cUL, UL
20M24SM	171720	1319448	120N	UL, cUL
20M58SM	173770	1319471	120N	
20M912SM	173780	1319472	120N	
24M24SM	176690		120N	UL, cUL
24M58SM	173800	1319473	120N	UL, cUL
24M912SM	173810	1319474	120N	UL, cUL
32M24SM	173830		120N	cUL, UL
32M58SM	173840	1319475	120N	cUL, UL
6M24SM	173640	1341048	120N	cUL, UL
6M58SM	171980	1341049	120N	UL, cUL
6M912SM	173650	1341050	120N	
812M1318SM	160145		120N	cUL, UL
812M24SM	160050	1341051	120N	ITB, cUL, UL
812M58SM	160060	1341052	120N	cUL, ITB, UL
812M912SM	160070	1341053	120N	cUL, UL, ITB

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning	Sertifiseringer
8M24SMS1	179650		90N	
8M912SMS1	179670		90N	



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

