

H-PIN-konduit til flensklemme



FUNKSJONER


Fester kabelrør fra bjelke

Krever kun en hammer for installasjon

Materiale: Fjærstål
Overflate: NVent CADDY-armering

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Ytre diameter (OD)	Flenstykkelse (FT)	Ultimat statisk belastning (F)
12P4IN	175320		22 - 30 mm	2 - 3 mm	110N
8P24IN	175300	1319511	18 - 22 mm	3 - 8 mm	110N
8P58IN	175310	1319512	18 - 22 mm	8 - 14 mm	110N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

