

H-ti/T stang til flenskleppe



FUNKSJONER

Oppheng for gjengestag fra bjelkeflenser

Gjengestagholder kan rotere for å gi et vertikalt nedheng

Krever kun en hammer for installasjon

Materiale: Fjærstål
Overflate: NVent CADDY-armering




SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Hullstørrelse (HS)	Hulltype	Flenstykkelse (FT)	Statisk belastning	Sertifiseringer
160000	160000		11 mm	Standard	2 - 3 mm	700N	ITB
160010	160010	1341075	11 mm	Standard	3 - 8 mm	900N	ITB
160030	160030	1341077	11 mm	Standard	14 - 20 mm	900N	ITB
M10TI24	175000	1341072	10 mm	Gjenget	3 - 8 mm	900N	ITB
M10TI58	175010	1341073	10 mm	Gjenget	8 - 14 mm	900N	ITB
M10TI912	175020	1341074	10 mm	Gjenget	14 - 20 mm	900N	ITB
M6TI24	174820	1341378	6 mm	Gjenget	3 - 8 mm	900N	ITB, CE, 4QTI24, 4QTI58, M6TI24, M6TI58

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Hullstørrelse (HS)	Hulltype	Flenestykkelse (FT)	Statisk belastning	Sertifiseringer
M6TI24R5	191024	1319605	6 mm	Gjenget	3 - 8 mm	900N	
M6TI4	174810	1319481	6 mm	Gjenget	2 - 3 mm	700N	ITB
M6TI58	174830	1341379	6 mm	Gjenget	8 - 14 mm	900N	ITB, CE, 4QTI24, 4QTI58, M6TI24, M6TI58
M6TI912	174840	1341380	6 mm	Gjenget	14 - 20 mm	900N	ITB
M8TI24	174910	1341069	8 mm	Gjenget	3 - 8 mm	900N	ITB
M8TI4	174900	1319486	8 mm	Gjenget	2 - 3 mm	700N	ITB
M8TI58	174920	1341070	8 mm	Gjenget	8 - 14 mm	900N	ITB
M8TI912	174930	1341071	8 mm	Gjenget	14 - 20 mm	900N	ITB
T1058	160020	1341076	11 mm	Standard	8 - 14 mm	900N	ITB

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

