

Hammer-on flensklems, bunnmontert



FUNKSJONER

Kan brukes til å feste bokser, armaturer eller andre bruksområder fra bjelkens flenser

Diverse festepunkter er gitt for å redusere lagerbehovet

Krever kun en hammer for installasjon



SPESIFIKASJONER



Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Flenstykkelse (FT)	Stangstørrelse (RS)
EM1318	170075	1305721	Fjærstål	NVent CADDY-armering	21 - 28 mm	6
EM24	170050	1341042	Fjærstål	NVent CADDY-armering	3 - 8 mm	6
EM24S1	179720	1319531	Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	6
EM24SP25	172170	1340918	Fjærstål	NVent CADDY-armering	3 - 8 mm	6
EM58	170060	1341043	Fjærstål	NVent CADDY-armering	8 - 14 mm	6
EM58R5	191027	1319608	Fjærstål	NVent CADDY-armering	8 - 14 mm	6
EM58S1	179730	1341393	Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	6

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Flenstykkelse (FT)	Stangstørrelse (RS)
EM58SP25	172180	1340919	Fjærstål	NVent CADDY-armering	8 - 14 mm	6
EM912	170070	1341044	Fjærstål	NVent CADDY-armering	14 - 20 mm	6
EM912S1	179740	1319532	Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	6
EM912SP25	175760	1340920	Fjærstål	NVent CADDY-armering	14 - 20 mm	6

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)	Statisk belastning 3 (F3)	Sertifiseringer
EM1318	170075	1305721	450N	110N	330N	cUL, UL
EM24	170050	1341042	450N	110N	330N	ITB, CE, 4H, EM, EBC
EM24S1	179720	1319531	200N	110N	200N	
EM24SP25	172170	1340918	450N	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC
EM58	170060	1341043	450N	110N	330N	ITB, CE, 4H, EM, EBC
EM58R5	191027	1319608	450N	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC
EM58S1	179730	1341393	200N	110N	200N	
EM58SP25	172180	1340919	450N	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC
EM912	170070	1341044	450N	110N	330N	ITB, CE, 4H, EM, EBC
EM912S1	179740	1319532	200N	110N	200N	
EM912SP25	175760	1340920	450N	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

