

Hammer-on flensklemme, bunnfeste med Stud



FUNKSJONER

Kan brukes til å feste bokser, armaturer eller andre bruksområder fra bjelkens flenser

Sikret pinneskrue reduserer behovet for ekstra festemidler

Diverse festepunkter er gitt for å redusere lagerbehovet

Krever kun en hammer for installasjon



SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Flenstykkelse (FT)	Stangstørrelse (RS)
EM1318SM	171855	1305724	Fjærstål	NVent CADDY-armering	21 - 28 mm	6
EM24SM	170530	1341017	Fjærstål	NVent CADDY-armering	3 - 8 mm	6
EM24SM16	160440	1319409	Fjærstål	NVent CADDY-armering	3 - 8 mm	6
EM24SM16SP10	172220	1340915	Fjærstål	NVent CADDY-armering	3 - 8 mm	6
EM24SS1	179750	1319533	Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	6
EM58SM	172060	1341018	Fjærstål	NVent CADDY-armering	8 - 14 mm	6
EM58SM16	160450	1319410	Fjærstål	NVent CADDY-armering	8 - 14 mm	6

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Flenstykke (FT)	Stangstørrelse (RS)
EM58SM16SP10	172230	1340916	Fjærstål	NVent CADDY-armering	8 - 14 mm	6
EM58SMS1	179760	1319534	Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	6
EM912SM	171850	1341019	Fjærstål	NVent CADDY-armering	14 - 20 mm	6
EM912SM16	160460	1319411	Fjærstål	NVent CADDY-armering	14 - 20 mm	6
EM912SS1	179770	1319535	Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	6

Table 2/3


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)
EM1318SM	171855	1305724	6	11mm	450N	330N
EM24SM	170530	1341017	6	11mm	450N	330N
EM24SM16	160440	1319409	6	16mm	450N	330N
EM24SM16SP10	172220	1340915	6	16mm	450N	330N
EM24SS1	179750	1319533	6	11mm	200N	200N
EM58SM	172060	1341018	6	11mm	450N	330N
EM58SM16	160450	1319410	6	16mm	450N	330N
EM58SM16SP10	172230	1340916	6	16mm	450N	330N
EM58SMS1	179760	1319534	6	11mm	200N	200N
EM912SM	171850	1341019	6	11mm	450N	330N
EM912SM16	160460	1319411	6	16mm	450N	330N
EM912SS1	179770	1319535	6	11mm	200N	200N

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning 3 (F3)	Sertifiseringer
EM1318SM	171855	1305724	110N	cUL, UL
EM24SM	170530	1341017	110N	ITB
EM24SM16	160440	1319409	110N	
EM24SM16SP10	172220	1340915	110N	
EM24SS1	179750	1319533	110N	
EM58SM	172060	1341018	110N	ITB
EM58SM16	160450	1319410	110N	
EM58SM16SP10	172230	1340916	110N	

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning 3 (F3)	Sertifiseringer
EM58SMS1	179760	1319534	110N	
EM912SM	171850	1341019	110N	ITB
EM912SM16	160460	1319411	110N	
EM912SS1	179770	1319535	110N	

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

