


Hammer-on-flensklemppe, sidemontering

FUNKSJONER

Muliggjør festing av vaier, S-kroker, kjetting, nVent CADDY Speed Link eller andre montasjer på flenser og profiler

Passer de fleste bjelker

Installeres med kun en hammer



SPESIFIKASJONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Flenstykkelse (FT)	Hullstørrelse (HS)
2H4	170010	1341011	Fjærstål	NVent CADDY-armering	2 - 3 mm	7.1 mm
4H1318	170045	1300219	Fjærstål	NVent CADDY-armering	21 - 28 mm	7.1 mm
4H24	170020	1341001	Fjærstål	NVent CADDY-armering	3 - 8 mm	7.1 mm
4H24R5	191018	1319600	Fjærstål	NVent CADDY-armering	3 - 8 mm	7.1 mm
4H24S1	179610	1319525	Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	7.1 mm
4H24SP25	172320	1340901	Fjærstål	NVent CADDY-armering	3 - 8 mm	7.1 mm
4H58	170030	1341002	Fjærstål	NVent CADDY-armering	8 - 14 mm	7.1 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Flenstykkelse (FT)	Hullstørrelse (HS)
4H58R5	191019	1319601	Fjærstål	NVent CADDY-armering	8 - 14 mm	7.1 mm
4H58S1	179620	1319526	Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	7.1 mm
4H58SP25	172350	1340902	Fjærstål	NVent CADDY-armering	8 - 14 mm	7.1 mm
4H912	170040	1341003	Fjærstål	NVent CADDY-armering	14 - 20 mm	7.1 mm
4H912R5	191045	1319618	Fjærstål	NVent CADDY-armering	14 - 20 mm	7.1 mm
4H912S1	179630	1319527	Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	7.1 mm
4H912SP25	172380	1340903	Fjærstål	NVent CADDY-armering	14 - 20 mm	7.1 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning	Sertifiseringer
2H4	170010	1341011	700N	ITB, UL, cUL
4H1318	170045	1300219	900N	cUL, UL
4H24	170020	1341001	900N	cUL, UL, CE, 4H, EM, EBC, ITB
4H24R5	191018	1319600	900N	CE, 4H, EM, EBC, cUL, UL
4H24S1	179610	1319525	650N	
4H24SP25	172320	1340901	900N	CE, 4H, EM, EBC
4H58	170030	1341002	900N	UL, CE, 4H, EM, EBC, cUL, ITB
4H58R5	191019	1319601	900N	cUL, CE, 4H, EM, EBC, UL
4H58S1	179620	1319526	650N	
4H58SP25	172350	1340902	900N	CE, 4H, EM, EBC
4H912	170040	1341003	900N	cUL, UL, CE, 4H, EM, EBC, ITB
4H912R5	191045	1319618	900N	CE, 4H, EM, EBC, cUL, UL
4H912S1	179630	1319527	650N	
4H912SP25	172380	1340903	900N	CE, 4H, EM, EBC



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

